Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.425.1093.9

Konfektionierte Leitung BST14I2KFB- 50Z 10PB02

gesis® NV Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau



Art. Nr.	94.425.1093.9
EAN	4015573803152
Bestelleinheit	150 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Durchgangswiderstand	34,6 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	abisoliert
Typ der Leitung	L03Z1Z1-U
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	4,8 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	BST14i2 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,139 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m

Technische Zeichnung

