Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.043.0158.0

Geräteanschluss GST18I4L B1H GR01

gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, horizontal
ohne Befestigungsflansch, Polzahl 4, Ausführung Buchse,
Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau



Art. Nr.	92.043.0158.0
EAN	4015573416895
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	kieselgrau
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,038 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinnt

Abmessungen

Länge	24 mm

Breite	38 mm
Höhe	13 mm