
Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.904.6855.0

Sicherungsklemme WK 4/THSI6,3 GL 500U/V0

Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.904.6855.0
EAN	4015573528390
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	10 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 6,3x32 mm
Montageart	Hut-/G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	77,2 mm

Anschlussdaten


Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm²


Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm²
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	500 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	500 V
Strom CSA	10 A

Technische Zeichnung






Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Teile-Nr./part-nr.	Farbe/colour	Typ
57.904.6355.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3...U
57.904.6455.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 12 U
57.904.6555.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 24 U
57.904.6655.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 LED 60 U
57.904.6755.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 250 U
57.904.6855.0	grau/grey	WK4/THSI 6,3 GL 500 U

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab: x | Werkstoff und Oberfläche: | 2003 | Tag | Name
Entworfen: 22.04. Lunz S.
Geprüft: - -
Normgepr.: - -

wieland
Elektrische Verbindungen

Zeichnung Nr.: T 57.904.6355.0 01K | Index

Ersatz für: -

Typ siehe Tabelle

Benennung: SICHERUNGSKLEMME
fuse terminal

Buchstabe | Datum / Blatt | Änderung

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.