Product data sheet

Item No. 07.409.7256.0

Cover BAS AD DA 16

Proctective cover without locking levers, without gasket size 16



Item No.	07.409.7256.0
EAN	4015573116825
Order Unit	10 Piece(s)

Certificates / Approvals

Technical data


General


Degree of protection (IP)	IP65
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
Housing material	Plastic
Surface	Untreated
Color	Grey
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C


Model


Construction	16
interlock	No
Locking mechanism	Double locking levers
Material locking lever	None
Cover attachment clamping	No
With sealing	No
With tether cord	No
With loop	No
With ring lug	No

Technical drawing









These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ∅ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ∅ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

	/	Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	Farbe: silbergrau	gezeichnet/drawn	19.04.	Hoffmann	07.409.7256.0 01K	a
	/	color: silvergrey	geprüft/checked	-	-		
	/	Maßstab/Scale 1:1	Normgep. Stand./check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
	/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title			
a	10.02.2010/				DECKEL		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				für revos Steckverbinder Gr. 16		
Änderung/Revision					PROT.COVER for revos-connector size 16		

OU-PEM-08/91

07409725600IK_4 CADM2013 hoffmann 2010-02-10T11:04:59 1.000