product data sheet

item no. 70.320.2428.0

bottom BAS GUT GA 24 A

Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap, low version, 24-poles



item no.	70.320.2428.0
EAN	4015573220119
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	24
model of the housing	equipment mounted (feed-through)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	none
type of cable	none
with cable screw gland	no
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	140 mm
width	57 mm
height	28 mm

technical drawing







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70.320.2428.0	BAS GOT GA 24 A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
www.eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance - - - - -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: - - - -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	17.06.	Duetsch T.		70.320.2428.0 13K	
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-			
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	
grau/grey						

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24 offen
OPEN HOUSING size 24

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

70320242801 3K_2 CADW3028 Trescher 2013-09-20T11:19:24 1.000