product data sheet

item no. 71.341.2435.1

bottom BAS GUT GS 24 M25 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M25 on the left side, with protective cover, low version,24-polig



item no.	71.341.2435.1
EAN	4015573624948
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	24
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	144 mm
width	57 mm
height	57 mm

technical drawing








Varianten/Variants
.0



71.341.2435.1	BAS GUT GS 24 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.341.2435.0	BAS GUT GS 24 M25 A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		Aluminium	gezeichnet drawn	12.07.	Dütsch	T 71.341.2435.0 13K	a
		beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-		
		Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		grau/ grey					
		Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
a	05.02.2014/	wieland www.wieland-electric.com	Type revos BASIC	Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 24-Kabelabgang 1xM25 links housing size 24-cable outlet 1xM25 left			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit -E- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -E- marked dimensions are only valid for internal use

71341245013K_2 CADW3027 Datum 2014-02-05T12:53:49 1.000