product data sheet

item no. 70.320.1628.0

bottom BAS GUT GA 16 A

Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap, low version, 16-poles



item no.	70.320.1628.0
EAN	4015573220089
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16
model of the housing	equipment mounted (feed-through)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	none
type of cable	none
with cable screw gland	no
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	113 mm
width	44 mm
height	28 mm

technical drawing








70.XXX.XXXX.X (a)
entspricht/equivalent
72.XXX.XXXX.X

Bestellnummer /order number	Typ /type
70.320.1628.0	BAS GUT GA 16 A

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/cut out



Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. / Index
/		Aluminium	gezeichnet / drawn	17.06.2013	Dütsch	70.320.1628.0 13K / a
/	Maßstab / Scale 1:2	beschichtet/coated	Elektronische Freigabe / Electronic Release			
/		grau/grey				Maße in mm / Dimensions are in mm
/	Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/			Type	Benennung/Title		
a 23.11.2021 /	wieland		revos BASIC	GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 16 offen open housing size 16		
Index Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision						

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.