product data sheet

item no. 73.344.1035.1

bottom BAS GUT GF 10HM32 50 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M32 on the left and right side, with protective cover, low version, 10-polig



item no.	73.344.1035.1
EAN	4015573844094
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	two-sided
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	91 mm


technical drawing

Ausführung .1
version .1





2x Gewinde M32
2x thread M32

Gezeichnete Ausführung/version.0



2x Verschraubung M32
2x screw connection M32





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.344.1035.0	BAS GUT GF 10HM32 50 A0
73.344.1035.1	BAS GUT GF 10HM32 50 A1

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

2005 | Tag/Date | Name

gezeichnet drawn | 22.09. | Duetsch T.

geprüft checked | - | -

Normgeprüft Stand. check | - | -

Maßstab/Scale: x

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.344.1035.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s.Tabelle see table

Benennung/Title
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/size 10 2x M32
mit Schutzdeckel/with protective cover

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

73344103500IK_4 G4DW1045 duetsch 2005-09-22T11:50:23 1.000