product data sheet

item no. 73.342.1035.1

bottom BAS GUT GH 10HM25 50 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M25 on the right side, with protective cover, low version, 10-polig



item no.	73.342.1035.1
EAN	4015573844063
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model


construction	10H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	sideways
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	91 mm

technical drawing


Ausführung .0 / version .0




Verschraubung M25
screw connection M25



Ausführung .1
version .1





weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Typ type
73.342.1035.0	BAS GUT GH 10HM25 50 A0
73.342.1035.1	BAS GUT GH 10HM25 50 A1

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach OU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document OU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

	Name	Tag/Date
gezeichnet/drawn	Treschan	02.03.
geprüft/checked	-	-
Normgeprüft/Stand. check	-	-

2006

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.342.1035.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

GEHAEUSEUNTERTEIL

HOUSING LOWER PART

Größe/size 10 1xM25 mit Deckel/with cover

OU-PEM-08/91

73342/1035001K_4 CADW1044 treschan 2006-03-03T08:32:23 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der Eintragung eines Gebrauchsmusters vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.