product data sheet

item no. 73.340.1035.1

bottom BAS GUT GF 10HM25 50 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, for double locking lever withthreaded hole M25 on the left and right side, with protective cover, low version, 10-polig



item no.	73.340.1035.1
EAN	4015573844001
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	two-sided
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	91 mm


technical drawing

Ausführung .1
version .1





2x Gewinde M25
2x thread M25

Gezeichnete Ausführung/version.0



2x Verschraubung M25
2x screw connection M25





Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.340.1035.0	BAS GUT GF 10HM25 50 A0
73.340.1035.1	BAS GUT GF 10HM25 50 A1

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2005		
gezeichnet / drawn	21.09.	Duetsch T.
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.340.1035.0 01K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s.Tabelle / see table

Benennung/Title: HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/size 10 2x M25
mit Schutzdeckel/with protective cover

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

73540103500IK_4 C4DW1045 duetsch 2005-09-27T12:29:19 1.000