product data sheet

item no. 70.343.1035.1

bottom BAS GUT GI 10 M20 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M20 on the bottom, with protective cover, low version, 10-polig

item no.	70.343.1035.1
EAN	4015573618268
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	10
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	below
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	94 mm
width	52 mm
height	55 mm

technical drawing








Varianten/Variants
.0



70.34$^{7}_{3}$.1035.1	BAS GUT GI 10 M25/M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.34$^{7}_{3}$.1035.0	BAS GUT GI 10 M25/M20 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	22.05.	Treschan	T	70.343.1035.0 13K	
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-			
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-			
grau/grey					Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang 1x M20 unten
Housing size 10-cable outlet 1x M20 below

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.