product data sheet

item no. 76.344.1035.1

bottom BAS GUT GR 10HM32 50 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M32 on the right and the left side, with protective cover, low version, 10-polig



item no.	76.344.1035.1
EAN	4015573787124
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model


construction	10
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	two-sided
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	72 mm


technical drawing


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓐ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.344.1035.0	BAS GUT GR 10HM32 50 A0
76.344.1035.1	BAS GUT GR 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	T Zeichnung Nr. 76.344.1035.0 01K Index a
	/	x			Entworfen	13.08.	Kurz H.	
	/				Geprüft	-	-	
	/	Vol. mm³	Oft. mm³		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -
	/							
a	09.06.2005/	wieland Elektrische Verbindungen						Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL housing lower part Größe/size 10 2x M32
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76344103500IK_4 CADM027 deutsch 2005-06-15T10:04:56 1:000