product data sheet

item no. 76.334.1035.0

bottom BAS GUT GL 10HM32 50 A0

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M32 on the right and left side (IP54), low version, 10-polig



item no.	76.334.1035.0
EAN	4015573842991
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	two-sided
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	32
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	97 mm
width	58 mm
height	72 mm

technical drawing

Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung/version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weiter Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.334.1035.0	BAS GUT GL 10HM32 50 A0
76.334.1035.1	BAS GUT GL 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Oft. mm²

	Tag	Name
2005		
Entworfen	17.06.	Duetsch T.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

Zeichnung Nr. T 76.334.1035.0 01K
Index
Ersatz für: -

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe 10 / size 10 2x M32

76334103500IK_3 CADM027 duetsch 2005-06-17T10:03:49 0976