
product data sheet

item no. 76.330.1035.0

# bottom BAS GUT GL 10HM25 50 A0

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M25 on the right and left side (IP54), low version, 10-polig



| | |
|---|---|
| item no. | 76.330.1035.0 |
| EAN | 4015573808416 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data

**general**

| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | IP54 |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |


**model**

| | |
|---|---|
| construction | 10 |
| model of the housing | surface mounting (base) |
| locking mechanism | single locking lever |
| cable entry | two-sided |
| type of cable | gland nut |
| with cable screw gland | yes |
| thread size M | 25 |
| thread size PG | |
| hinged lid | no |
| EMC-version | no |
| length | 97 mm |
| width | 58 mm |
| height | 72 mm |


technical drawing


Ausführung .1
version .1


Gewinde M25 (2x)
thread M25 (2x)



## Gezeichnete Ausführung .0 / version .0




weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. part-nr. | Typ type |
|---|---|
| 76.330.1035.0 | BAS GUT GL 10HM25 50 A0 |
| 76.330.1035.1 | BAS GUT GL 10HM25 50 A1 |

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Oft. mm³

| | Name | Tag |
|---|---|---|
| Entworfen | Duetsch T. | 18.10. |
| Geprüft | - | - |
| Normgepr. | - | - |

Zeichnung Nr.: T 76.330.1035.0 01K
Index
Ersatz für: -

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe 10 / size 10 2x M25

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76330103500IK_4 G4DW027 deutsch 2004-10-21T15:23:02 1.000