product data sheet

item no. 71.340.1035.1

bottom BAS GUT GR 10 M20 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the right and the left side, with protective cover, low version, 10-polig



item no.	71.340.1035.1
EAN	4015573624467
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	10
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	two-sided
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	94 mm
width	52 mm
height	55 mm

technical drawing







Varianten/Variants


.0



71.340.1035.1	BAS GUT GR 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.340.1035.0	BAS GUT GR 10 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- bestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution or utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium	gezeichnet drawn	28.06.	Duetsch		T	71.340.1035.0 13K	
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-				
grau/grey	Normgepr. Stand. check	-	-				
Maßstab/Scale 1:1					Maße in mm/Dimensions are in mm		

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type revos BASIC

Benennung/Title

GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang 2xM20

Housing size 10-cable outlet 2xM20

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

713401035013K_2 CADW3028 Tresctron 2013-09-20T13:29:45 1:000