
product data sheet

item no. 73.331.0635.0

bottom BAS GUT GM 6HM25 69 A0

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M25 on the left side (IP54), high version, 6-polig



item no.	73.331.0635.0
EAN	4015573796645
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model


construction	6H
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	84 mm
width	58 mm
height	72.2 mm


technical drawing


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Z gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
73.331.0635.0	BAS GUT GM 6HM25 69 A0
73.331.0635.1	BAS GUT GM 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Buchstabe	Datum / Blatt	Maßstab: x	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.331.0635.0 01K	Index
				Entworfen	19.10.	Duetsch T.			
				Geprüft	-	-			
		Vol. mm³	Oft. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
Änderung		wieland Elektrische Verbindungen		Benennung: GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 6/size 6 1x M25					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.