product data sheet

item no. 70.342.0635.0

bottom BAS GUT GT 6 M20 A0

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M20 on the right side, with protective cover (IP54), low version, 6-polig



item no.	70.342.0635.0
EAN	4015573618152
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	6
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	sideways
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	84 mm
width	52 mm
height	54.5 mm

technical drawing








Varianten/Variants
.0



70.342.0635.**1**	BAS GUT GT 6 M20 A**1**	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.342.0635.**0**	BAS GUT GT 6 M20 A**0**	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium beschichtet/coated grau/grey	gezeichnet drawn	21.05.	Treschan	70.342.0635.0 13K	
Maßstab/Scale 1:2	geprüft checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type revos BASIC

Benennung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20 rechts
Housing size 6-cable outlet 1x M20 right

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K marked dimensions are only valid for internal use

70342063501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T12:47:55 1.000

OU-PEM-08/91b