product data sheet

item no. 70.341.0635.1

# bottom BAS GUT GS 6 M20 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the left side, with protective cover, low version,6-polig



| | |
|---|---|
| item no. | 70.341.0635.1 |
| EAN | 4015573618084 |
| order unit | 1 piece(s) |

## certificates / approvals

## technical data


**general**


| | |
|---|---|
| housing material | aluminum |
| color | grey |
| surface | with powder coating |
| degree of protection (IP) | IP65 |
| UV resistant | yes |
| inflammability class of insulation material acc. with UL94 | other |
| operating temperature range min. | -40 °C |
| operating temperature range max. | 120 °C |


**model**

| | |
|---|---|
| construction | 6 |
| model of the housing | surface mounting (base) |
| locking mechanism | single locking lever |
| cable entry | sideways |
| type of cable | thread |
| with cable screw gland | no |
| thread size M | 20 |
| thread size PG | |
| hinged lid | yes |
| EMC-version | no |
| length | 84 mm |
| width | 52 mm |
| height | 54.5 mm |

technical drawing




Varianten/Variants
.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.341.0635.1 | BAS GUT GS 6 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.341.0635.0 | BAS GUT GS 6 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der bestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out




Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 Sheet: von of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. 70.341.0635.0 13K |
| Aluminium beschichtet/coated grau/grey | | gezeichnet drawn | 21.05. | Treschan | Index |
| Maßstab/Scale 1:2 | | geprüft checked | - | - | |
| | | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm |
| Vol. mm³ | Oft./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | |

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20 links
Housing size 6-cable outlet 1x M20 left

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution or utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit -E- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -E- marked dimensions are only valid for internal use

7034106350I3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T12:46:42 1.000