product data sheet

item no. 70.340.0635.1

bottom BAS GUT GR 6 M20 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M20 on the right and the left side, with protective cover, low version, 6-polig



item no.	70.340.0635.1
EAN	4015573618008
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP65
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	6
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	two-sided
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	yes
EMC-version	no
length	84 mm
width	52 mm
height	54.7 mm

technical drawing








Varianten/Variants
.0



70.340.0635.1	BAS GUT GR 6 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.340.0635.0	BAS GUT GR 6 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
www.eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance - - - - -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: - - - -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium beschichtet/coated grau/grey		gezeichnet drawn	07.03.	Hoffmann	T	70.340.0635.0 13K	
Maßstab/Scale	1:2	geprüft checked	-	-			
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 2x M20
Housing size 6-cable outlet 2x M20

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E bekannzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

70340063501K_2 CADW3028 Trescher 2013-09-20T12:45:27 1.000