product data sheet

item no. 70.330.0635.0

bottom BAS GUT GL 6 M20 A0

Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M20 on the right and left side (IP54), low version, 6-polig



item no.	70.330.0635.0
EAN	4015573616370
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	6
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	two-sided
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	84 mm
width	52 mm
height	54.7 mm

technical drawing








Varianten/Variants
.0



$70.33^{4}_{0}.0635.1$	BAS GUT GL 6 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$70.33^{4}_{0}.0635.0$	BAS GUT GL 6 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Name	Tag/Date
2013 gezeichnet drawn	Treschan	02.05.
geprüft Checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.330.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 2x M20/M25
Housing size 6-cable outlet 2x M20/M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E) marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

70330635013K_2 CADM3028 Treschan 2013-09-20T11:20:49 1:000

QU-PEM-08/91b