product data sheet

item no. Z2.803.6210.0

shield connection terminal WST 20 / TS 35

Shield connection terminal block for mounting on TS 35; wire diameter 10 to 20 mm



item no.	Z2.803.6210.0
EAN	4049088253317
order unit	10 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

color	chrome
number of levels	1
number of clamp positions per level	1
explosion-tested version "Ex e"	no
connection type	spring clamp connection
number of clamp positions per level	1

technical data


length	52 mm
width	24 mm
height	68 mm


connection data

connection type	spring clamp connection
connection type 1	spring clamp connection


technical drawing

Verpackungseinheit: 10 Stück im Beutel
packaging unit: 10 pieces in a bag





montierter Zustand/mounted state
M 2:1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1
		Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Z2.803.6210.0 01K Index
			gezeichnet drawn	27.02.	Duetsch	
		Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-	
			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
		Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland www.wieland-electric.com	Type WST 20 / TS35		Benennung/Title SHIELD CONNECTION TERMINAL BLOCK SCHIRMANSCHLUSSKLEMME Kabeldurchmesser 10mm - 20mm cable-⌀ 10mm - 20mm	
Änderung/Revision						

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Z2803621.0001K_2 CADW3027 Duetsch 2014-02-28T10:39:20 1.000

UU-MEE-08/91c