Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.801.4866.1

Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM

podis® CON 7G4 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 4 mm², Ausgang Sollbruchstellen 2x M20 / 2x M25, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	99.801.4866.1
EAN	4049088106248
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	7
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Federkraftanschluss
Anzahl der Ausgänge	4
Art der Ausgänge	Sollbruchstellen 2x M20 / 2x M25
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1,5 mm² - 4 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig	1,5 mm² - 4 mm²

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	20 A

Mechanische Daten

Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Gitterkanal

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	250 V
Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie	20 A

Abmessungen

Länge	180 mm
Baubreite	60 mm

Bauhöhe	67 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0153.1	Gegenmutter M20 x 1,5	Gegenmutter M20 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
05.505.0253.1	Gegenmutter M25 x 1,5	Gegenmutter M25 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
Z5.505.0653.1	Kabelverschraubung M 20 x 1,5 MIT ASI-EINS	Verschraubung M20 x 1,5 für AS-i Profilleitung, passend für 75.010.0053.1 und 75.016.2053.1; Farbe: schwarz RAL 9005
Z5.507.1353.1	Kabelverschraubung M20 x 1,5 7 - 13	Kabelverschraubung M20 x 1,5 für Rundleitungen 6 - 12 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter Z5.507.1353.1 separat bestellbar
Z5.507.1453.1	Kabelverschraubung M25 x 1,5 9 - 16	Kabelverschraubung M25 x 1,5 für Rundleitungen 9 - 16 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
Z5.507.1553.1	Kabelverschraubung M25 x 1,5 13 - 18	Kabelverschraubung M25 x 1,5 für Rundleitungen 11 - 17 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm