Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.800.4866.1

Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW FM

podis® CON 7G4 Flachleitungsabgang, mit Schnellmontageplatte, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	99.800.4866.1
EAN	4049088077388
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	7
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Steckanschluss

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	20 A

Mechanische Daten

Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Gitterkanal

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie	250 V
Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie	20 A

Abmessungen

Länge	140 mm
Baubreite	60 mm
Bauhöhe	62 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	Schraubendrehereinsatz PH1 x 70; Phillips Gr. 1; Schaftlänge 70 mm