Produktdatenblatt

Art. Nr. U4.435.2000.1

Konfektionierte Leitung BST14I3KFBS 50 X20SW

gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 20 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Art. Nr.	U4.435.2000.1
EAN	4049088016110
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Durchgangswiderstand	692 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
Farbe der Leitung	grau
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	BST14i3 Buchse
Ausführung Seite 2	BST14i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,272 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	20 m