Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.043.0158.5

Geräteanschluss GST18I4L B1H TR01

gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, horizontal
ohne Befestigungsflansch, Polzahl 4, Ausführung Buchse,
Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V,
Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot



Art. Nr.	92.043.0158.5
EAN	4049088255137
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1

Anschlussdaten

Anschlüsse pro Pol	1

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Lötanschluss
Steckrichtung	rechtwinklig
Neigungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP20
Einbauvariante	Lötanschluss

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,037 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinnt

Abmessungen

Länge	24 mm

Breite	38 mm
Höhe	13 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.590.4556.0	Verriegelung GST18 WS	Verriegelung für Lötteile GST18i3-5, weiß
05.590.4556.1	Verriegelung GST18 SW	Verriegelung für Lötteile GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18I3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18I3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9153.0	Verschlussstück GST18I4 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i4, schwarz