Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.051.5553.0

Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB

gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 2 Netz + Dimmen; Farbe der Codierung: pastellblau; 250/400 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5 und 5G4 pastellblau.



Art. Nr.	92.051.5553.0
EAN	4049088287077
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP40
Mechanische Codierung Code	Code 2
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Polzahl	5
Schutzart (IP)	IP40
Ausführung	Abgriff
Phasenabgriff	L1-L3
Art der integrierten Schaltung	ohne
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Mechanische Codierung	Code 2
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Gehäusefarbe	schwarz
Transparent	nein
Art der Verriegelung	Zentralbügel
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil	100 °C
Brandlast	0,59 kWh/St
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Phasenwahl	nein
Länge	89,5 mm
Höhe	37,2 mm

Breite	61 mm

Ausführung

Ausführung	Abgriff
Phasenabgriff	L1-L3


Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,59 kWh/St

Abmessungen

Länge	89,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	37,2 mm

Technische Zeichnung



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1	von of 1	

/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/		Farbe/ colour	gezeichnet drawn	06.03.	Treschan	92.051.5553.0 01K	a
/	Maßstab/Scale	pastellblau/ pastel blue	geprüft checked	-	-		
/	1:1		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				
/			Type	Benennung/Title			
a 13.05.2015/	wieland		GST18151 B1H PB	BUCHSENTEIL_5P_PB für Flachbandleitung female connector for flat cable			
Index Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com						
Änderung/Revision							