Produktdatenblatt

Art. Nr. 00.710.0304.6

Flachleitung 5G4MM² HF BL

gesis® NRG DIMM Flachleitung; Netz+Signal 5G4; 20 A; 0,6/1 kV; halogenfrei Brandklasse: Eca; Farbe: blau.



Art. Nr.	00.710.0304.6
EAN	4049088260698
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	4 mm²
Nennspannung U	1000 V
Nennspannung U0	600 V
Biegeradius, statisch	100 mm
Brandklasse	Eca
Leiterklasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl	5
Ader-Isolation	PE
Schutzleiter	ja
Schirm	nein
Mantel-Material	Polyolefine
Mantel-Farbe	pastellblau
Flammwidrig	nach DIN EN 60332-1-2
Halogenfrei nach EN 60754-12	ja
Leitungs-Breite ca.	24 mm
Leitungs-Höhe ca.	6,3 mm
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Nennspannung U0	600 V
Nennspannung U	1000 V