Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.1553.1

Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 SW

gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Netz; Farbe: schwarz; 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm, Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5



Art. Nr.	92.050.1553.1
EAN	4049088287046
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP40
Mechanische Codierung Code	ja
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Gehäusefarbe	weiß
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	6 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	2,5 mm²
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Abmantellänge	100 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Mitteleinspeisung

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,754 kWh/St

Abmessungen

Länge	108,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	47,6 mm

Technische Zeichnung

