Produktdatenblatt

Art. Nr. 00.712.0303.1

Flachleitung 5G2,5MM² PVC SW

gesis® NRG BASIC Flachleitung; Netz 5G2,5; 20 A; 0,6/1 kV; PVC
Brandklasse: Eca; Farbe: schwarz.



Art. Nr.	00.712.0303.1
EAN	4049088299919
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Ader-Zahl	5
Flammwidrig	nach DIN EN 60332-1-2
Leiterklasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Schirm	nein
Schutzleiter	ja
Leitungs-Breite ca.	24 mm
Leitungs-Höhe ca.	6,3 mm
Mantel-Farbe	schwarz
Mantel-Material	PVC
Brandklasse	Eca

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Nennspannung U	1000 V
Nennspannung U0	600 V
Biegeradius, statisch	100 mm
Brandklasse	Eca
Leiterklasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl	5
Ader-Isolation	PVC
Schutzleiter	ja
Schirm	nein
Mantel-Material	PVC

Mantel-Farbe	schwarz
Flammwidrig	nach DIN EN 60332-1-2
Halogenfrei nach EN 60754-12	nein
Leitungs-Breite ca.	24 mm
Leitungs-Höhe ca.	6,3 mm
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Nennspannung U0	600 V
Nennspannung U	1000 V

Werkstoff

Halogenfrei	nein
Brandlast	1,325 kWh/m

Technische Zeichnung

