Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.320.2410.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GA 24 S A

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluss, offen, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	70.320.2410.0
EAN	4015573790704
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	24
Ausführung des Gehäuses	Anbau (Durchführung)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	ohne
Art der Kabeleinführung	ohne
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	140 mm
Breite	57 mm
Höhe	28 mm


Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Bohrbild / Cut out



70.320.2410.0	BAS GOT GA 24 S A
70.320.2419.0	BAS GOT GA 24 V A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog — www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG — eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 1:2

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	22.11.2022	Halster

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 70.320.2410.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type: revos Basic

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24 offen / size 24 open design
OPEN HOUSING size 24

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/	/	/

wieland

2022-11-24 10:27:23 1.000

01-QU-RD-32/21