Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.350.1035.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig

Art. Nr.	73.350.1035.3
EAN	4015573842946
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	73 mm
Breite	56 mm
Höhe	70 mm

Technische Zeichnung





Varianten/ Variants



73.35$^{3}_{0}$.1035.5	BAS GOT GA 10H M32/M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
73.35$^{3}_{0}$.1035.4	BAS GOT GA 10H M32/M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.35$^{3}_{0}$.1035.3	BAS GOT GA 10H M32/M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
73.35$^{3}_{0}$.1035.2	BAS GOT GA 10H M32/M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
73.35$^{3}_{0}$.1035.1	BAS GOT GA 10H M32/M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.35$^{3}_{0}$.1035.0	BAS GOT GA 10H M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet/drawn		28.05.	Treschan
geprüft/checked		-	-
Normgepr./Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.350.1035.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. Duplication, publication and dissemination of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.