Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.450.1037.1

# Gehäuseoberteil BAS GOM GG10 M20 B1

Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 71.450.1037.1 |
| EAN | 4049088350696 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | blank |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 10 |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 20 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 91 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 53 mm |

Technische Zeichnung



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| | | |
|---|---|---|
| $71.45^{3}_{0}.1037.1$ | BAS GOM GG 10 $\frac{M25}{M20}$ B1 | Gewindebohrung /Thread hole |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. | | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com |

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 13.05.2016 | Lunz S. |
| geprüft checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.450.1037.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10 - Kabelabgang seitlich - M20/M25

Hood size 10 - cable outlet side - M20/M25