Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.400.9999.7

Einbaurahmen RST20/25

RST20/25 Einbaurahmen für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5- poligen M25 Buchsen Geräteanschluss



Art. Nr.	99.400.9999.7
EAN	4049088305993
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Technische Daten

Länge	80,2 mm
Breite	80,2 mm
Farbe	weiß
Bauart	Einbaurahmen
Bauartvariante	für Geräteanschlüsse M25

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
96.031.1053.1	Geräteanschluss RST20I3F B2 M01 SW	RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.031.5053.1	Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 SW	RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
99.405.9999.7	Konfektionierte Leitung RST20I3K1-KFX 15 30SW	RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
99.404.9999.7	Aufputzdose RST20/25	RST20/25 Aufputzdose für Systemsteckdose

Technische Zeichnung

