Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.132.2053.0

Geräteanschluss RST20I3C S1 M00V GL

RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau



Art. Nr.	96.132.2053.0
EAN	4049088187155
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Crimpkontakte bitte separat dazu bestellen (unter passende Produkte)Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Durchgangswiderstand	0,55 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	lichtgrau

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Crimp
Anschluss Gewinde	M20
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert


Abmessungen

Länge	65,3 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.564.4453.0	Verschlussstück für Stecker GL	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe lichtgrau
99.415.6205.2	Verschlussstück für Stecker GL	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe lichtgrau
05.544.7800.0	Steckerkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM	RST20i3/2 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 1,0 mm²/AWG1
05.544.7900.0	Steckerkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM	RST20i3/2 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 1,5 mm²/AWG1
05.544.8000.0	Steckerkontakt CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM	RST20i3/2 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 2,5 mm²/AWG1
05.545.4600.0	Steckerkontakt CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM	RST20i3/2 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 4,0 mm²/AWG1

Technische Zeichnung



Teilenr. part.-nr.	Farbe color:	Type
96.132.2053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005	RST2013C S1 M00 SW
96.132.2053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 lightgrey, similar to RAL 7035	RST2013C S1 M00 GL