Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.030.0151.4

# Verteiler RST16I2B 3P1 FGVGL BR

RST® MINI Kompaktverteiler 1E / 3A, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Polkennzeichnung 1, 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 46.030.0151.4 |
| EAN | 4049088344794 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Farbe des separaten Gehäuses (falls vorhanden) | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Verteilerart | Kompaktverteiler |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 1,634 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Länge | 159,6 mm |
| Breite | 104 mm |
| Höhe | 57,2 mm |