product data sheet

item no. 73.367.6435.0

hood BAS GOT GF 24HM40 A0

Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M40 on the top (IP54), low version, 24-poles

item no.	73.367.6435.0
EAN	4049088269769
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

housing material	aluminum
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	24H
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	above
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	40
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	120 mm
width	57 mm
height	76 mm

technical drawing







Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



67 73.359 .6435.5 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
67 73.359 .6435.4 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.3 59 57 .6435.3	BAS GOT GF 24H	M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
67 73.359 .6435.2 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
67 73.359 .6435.1 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
67 73.359 .6435.0 57	BAS GOT GF 24H	M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet / coated grau / grey

Maßstab / Scale: 1:1

gezeichnet / drawn: Tag/Date 21.04.2021, Name: Schmitt J.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.357.6435.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	20.04.2021 /	

wieland

Type: revos BASIC

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben

Hood size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M40 top

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With IE marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.