product data sheet

item no. 71.430.2437.1

bottom BAS GUM GL 24 M25 B1

Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M25 on the right and left side, low version, 24-polig



item no.	71.430.2437.1
EAN	4049088350658
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

c UL us

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	bare
degree of protection (IP)	IP66
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model


construction	24
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	single locking lever
cable entry	two-sided
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	144 mm
width	57 mm
height	57 mm

technical drawing









Bohrbild
/Cut out

71.430.2437.1	BAS GUM GL 24 M25 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von / Sheet: 1 of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	03.05.2016	Lunz S.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 71.430.2437.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.: --- mm³ Ofl./Surf.: --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24 - Kabelabgang 2xM25
Housing size 24 - cable outlet 2xM25

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduct of this document and utilization of the documents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.