product data sheet

item no. 71.452.1637.1

hood BAS GOM GI16 M25 B1

Hood revos basic metal-series without coating, for single locking lever with threaded hole M25 on the top, low version, 16-poles

item no.	71.452.1637.1
EAN	4049088363245
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	bare
degree of protection (IP)	IP66
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	16
model of the housing	cable coupler
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	53 mm
height	60 mm

technical drawing

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







71.45 4 2 .1637.1	BAS GOM GI 16 M32 M25 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von / Sheet: of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	19.05.2016	Lunz S.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.452.1637.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title:

GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16 - Kabelabgang oben-M25/M32

Hood size 16 - cable outlet top-M25/M32

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.