
product data sheet

item no. 70.337.1035.1

bottom BAS GUT GD 10 M25 A1

Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M25 on the right side, low version, 10-polig



item no.	70.337.1035.1
EAN	4015573707979
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	10
model of the housing	surface mounting (base)
locking mechanism	double locking levers
cable entry	below
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	52 mm
height	55 mm

technical drawing








Varianten/Variants
.0



70.33$^{7}_{3}$.1035.1	BAS GUT GD 10 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.33$^{7}_{3}$.1035.0	BAS GUT GD 10 M25 M20 A0	Deutsch /Englisch	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	Aluminium beschichtet/coated grau/grey	2013	Tag/Date	Name	
		gezeichnet drawn	06.05.	Treschan	
Maßstab/Scale	1:2	geprüft checked	-	-	
		Normgepr. Stand. check	-	-	
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10-Kabelangang 1x M20/M25 unten
Housing size 10-cable outlet 1x M20/M25 below

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.333.1035.0 13K
Index
Maße in mm/Dimensions are in mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

70333103501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T11:27:17 1.000