product data sheet

item no. 73.351.1035.1

hood BAS GOT GB 10H M20 A1

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever and threaded hole M20 on the front, low version, 10-poles

item no.	73.351.1035.1
EAN	4049088221606
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	other
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	10
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	front side
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	73 mm
width	56 mm
height	70 mm


technical drawing







Varianten/Variants



73.351.1035.3	BAS GOT GB 10HM20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.1035.2	BAS GOT GB 10HM20 A 2	Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled	
73.351.1035.1	BAS GOT GB 10HM20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.1035.0	BAS GOT GB 10HM20 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Aluminium beschichtet/coated grau/grey	gezeichnet drawn	11.07.	Hoffmann	T	73.351.1035.0 13K	
Maßstab/Scale 1:2	geprüft checked	-	-			
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20
hood size 10H cable outlet in front M20

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit -E- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With -E- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73351103501K_2 CADW3018 Hoffmann 2013-07-15T11:55:48 1:00

OU-PEM-08/91b