product data sheet

item no. 70.357.1035.3

hood BAS GOT GF 10 M20 A3

Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M20 on the top (IP54), low version, 10-poles

item no.	70.357.1035.3
EAN	4015573646599
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C

model

construction	10
model of the housing	male
locking mechanism	double locking levers
cable entry	above
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	73 mm
width	56 mm
height	53 mm

technical drawing







Varianten/ Variants



70.357.1035.5	BAS GOT GF 10 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.357.1035.4	BAS GOT GF 10 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.357.1035.3	BAS GOT GF 10 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.357.1035.2	BAS GOT GF 10 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.357.1035.1	BAS GOT GF 10 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.357.1035.0	BAS GOT GF 10 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz System Size ISO 14405 E/Tolerance system Size ISO 14405 E. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Name	Tag/Date
2013		
gezeichnet drawn	Treschan	22.08.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.357.1035.0 13K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

70357103501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-08-20T09:12:45 1:000

OU-PEM-08/91b