product data sheet

item no. 71.372.1035.3

hood BAS GOT GL 10 M20 A3

Hood revos basic made of aluminum, with single locking lever and trumpet gland M20 on the top - free cable connection (IP54), low version, 10-poles

item no.	71.372.1035.3
EAN	4015573668768
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	with powder coating
degree of protection (IP)	IP54
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	10
model of the housing	cable coupler
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	gland nut
with cable screw gland	yes
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	89 mm
width	43 mm
height	53 mm


technical drawing







Varianten/ Variants



$71.37\frac{4}{2}.1035.5$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$71.37\frac{4}{2}.1035.4$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$71.37\frac{4}{2}.1035.3$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$71.37\frac{4}{2}.1035.2$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
$71.37\frac{4}{2}.1035.1$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$71.37\frac{4}{2}.1035.0$	BAS GOT GL 10 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	17.09.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.372.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71372103501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:39:40 1.000

OU-PEM-08/91b