product data sheet

item no. 05.545.4600.0

male contact CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM

RST20i3/2 crimp contact, male, 20A, for cross section 4.0 mm²/ AWG12



item no.	05.545.4600.0
EAN	4049088155857
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals


technical data


technical data


nominal cross section	4 mm²
type of construction	crimp contacts for 2-/3-pole
version of construction	male

technical drawing

Schnitt A-A:
section A-A:








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

M 1:1
Scale



a					
05.545.4600.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
05.544.8000.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
05.544.7900.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
05.544.7800.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	Ød$_i$	ØD$_a$

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.132.2053.1 | Bl.: 1 von 1

Maßstab 5:1 | Werkstoff und Oberfläche: (a) CuZn Ag | Vol. mm³ | Ofl. mm²

	Name	Tag
2011		
Entworfen	Ritter	28.11.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

Zeichnung Nr. T 05.544.7821.0 01K | Index b

Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt
b	30.01.2012/
a	13.12.2011/
Änderung	

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
STECKERKONTAKT RST2012/3
male contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact 0,75 - 4,0 qmm (b)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.