product data sheet

item no. 02.122.9000.0

female contact CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM

RST20i3/2 crimp contact, female, 20A, for cross section 1.0 mm²/ AWG17



item no.	02.122.9000.0
EAN	4049088155819
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals


technical data


technical data


nominal cross section	1 mm²
type of construction	crimp contacts for 2-/3-pole
version of construction	female

technical drawing

Schnitt/section A-A








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

a	02.122.9300.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
	02.122.9200.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
	02.122.9100.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
	02.122.9000.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
	Teile-Nr. Part-No.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	$ø_i$	$ø_a$



M/scale 1:1

Freitoleranz nach ISO 2768-mK | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.131.2053.1 | Bl.: 1 von 1

Maßstab 5:1 | Werkstoff und Oberfläche: CuZn Ag (a) | 2011 | Tag | Name

Entworfen 29.11. Ritter | Geprüft - - | Normgepr. - -

Vol. mm³ | Oft. mm³

T | Zeichnung Nr. 02.122.9021.0 01K | Index b

Ersatz für: -

Buchstabe	Datum / Blatt
b	30.01.2012/
a	13.12.2011/
	Änderung

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
BUCHSENKONTAKT RST2012/3 (b)
female contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact/ 0,75 - 4,0 qmm

02122902101K_2 CADW2031 Filter 2012-02-01T09:32:50 1:000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.