product data sheet

item no. 92.050.1553.1

flat cable adapter GST18I5A S1 F7 SW

gesis® NRG mains feed-in for flat cable; colour: black; 250/400 V; 20 A; IP40; integrated strain-relief to feed-in with round cables, diameter: 12 to 16 mm, cross-section fine-stranded: 2,5 bis 4 mm², solid: 2,5-6 mm²; Piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5



item no.	92.050.1553.1
EAN	4049088287046
order unit	5 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

rated current	20 A
degree of protection (IP)	IP40
mechanical coding	yes
Pole codification	3, N, PE, 2, 1
color of coding/ contact carrier	black
color housing	white
lockable	self-locking (unlocking by tool)

connection data

connection cross section solid mm² max.	6 mm²
connection cross section solid mm² min.	2.5 mm²
connection cross section fine stranded mm² max.	4 mm²
connection cross section fine stranded mm² min.	2.5 mm²
type of termination (round cable)	screw connection
sheath strip length	100 mm
wire strip length	8 mm

model

model	central feed-in

material

halogen free	yes
contact material	CuZn
fire load	0.754 kWh/St


dimensions


length	108.5 mm
width	61 mm
height	47.6 mm


accessories

item no.	type	description
06.502.5910.0	screwdriver bit TX 10x50	Screw driver insert TX 10x50 for hexagon socket
06.502.6000.0	screwdriver TX10	Screw driver TX10 with insulated blade, grip printed with WIELAND logo
99.681.0000.0	sample case GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	gesis® NRG sample case 5G2,5 and 5G4 mmm²; contains feed-in and tapping gesis® NRG BASIC and DIMM, flat cable 5G2,5 mm² PVC pastel blue, flat cable 5G4 mm² halogenfree green, end caps, screw driver TX10.

technical drawing







M/scale 1:2

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Copying as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.050.1553.1 01K Index a
	/		Farbe/colour: schwarz/black	gezeichnet drawn	21.1.	Ritter	
	/	Maßstab/Scale 1:1		geprüft checked	-	-	
	/			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/			Type		Benennung/Title	
a	13.05.2015/	wieland www.wieland-electric.com		GST18I5A SI F7 SW		ANSCHLUSSDOSE junction box 5-po. f. Flachbandleitung/5 pole f. flat conductor	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							