









Schnitt/section A-B




Auslieferungszustand
delivery status




Verpackungseinheit je 100 Stück
packaging unit: per 100 piece


Bestellhinweis
order info




Bitte separat bestellen
Buchsenkontakte
female contact
must be ordered separately:
02.122.9000.0 (0,75-1□)
02.122.9100.0 (1,5□)
02.122.9200.0 (2,5□)
02.122.9300.0 (4,0□)







Gehäuseaussschnitt
housing cutout



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

order-no.	Farbe/Color:	Type
96.133.2053.1	schwarz/black, ähnl./similar RAL 9005	RST2013C B1 M90 SW
96.133.2053.0	lichtgrau/lightgrey, ähnl./similar RAL 7035	RST2013C B1 M90 GL

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | 1.Verwendung: - First Use: | Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name
	/			gezeichnet drawn	10.01.	Schmitt J.
	/			geprüft checked	-	-
	/	Maßstab/Scale 1:1		Normgepr. Stand. check	-	-

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
BUCHSENADAPTER_90GRAD
female connector adapter M20
für Crimpanschluß / for crimp connection

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.133.2053.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße
Only inspection dimensions
Mit /£ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
With /£ marked dimensions are only valid for internal use