


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /Æ marked dimensions are only valid for internal use





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part number	Farbe/colour
93.422.4653.1	pastellblau/schwarz - pastel blue/black
93.422.4653.0	pastellblau/weiss - pastel blue/white

ⓐ Bohrbild Buchse/Stecker
hole pattern female/male

M 2:1



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name
	/		gezeichnet drawn	14.05.	Lunz S.
	/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-
	/	5:1	Normgepr. Stand. check	-	-
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²		
	/				
a	30.09.2014/				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
Änderung/Revision					

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.422.4600.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
www.wieland-electric.com

Type: Typ BST1412L S1 PB02

Benennung/Title: STECKERTEIL
MALE PART
Lötausührung-gewinkelt (90°)/solder-execution-bent