





These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions


With /Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße


Mit /Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Auslieferungszustand
delivery status




Verpackungseinheit: je 100 Stück

A-A



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coments to others without express autorization is prohibited.



Type: RST2012F S23ZR2SVL BR01

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet / drawn	21.04.	Kneitz	96.022.0151.4 01K	
Maßstab/Scale 1:1	geprüft / checked	-	-		
	Norm.gepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt / Date / Sheet

wieland — Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG
male connector with cord grip
Federkraftanschluss/spring-clamp connection
Kodierung/keying 1 (50V/20A)

96022015140IK_4 CADW1019 Knelz 2006-04-21T14:04:16 1.000