








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Varianten/Variants

.0



Bohrbild /Cut out



71.340.2435.1	BAS GUT GR 24 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole — X
71.340.2435.0	BAS GUT GR 24 M25 A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants — dargestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. — www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/coated, grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		12.07.	Dütsch
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

wieland — Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24-Kabelabgang 2xM25
Housing size 24-cable outlet 2xM25

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.340.2435.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

71340243501 3K_2 CADM3028 Treichan 2013-09-20 13:30:18 1.000

OU-PEM-08/91b