Produktdatenblatt

Art. Nr. 00.712.1323.1

Flachleitung 5G2,5+2x1,5 PVC OS

gesis® NRG BASIC+SIGNAL Flachleitung; Netz 5G2,5; 20 A; 0,6/1 kV; Bus 2X1,5; 6 A; 250 V; ungeschirmt; PVC Brandklasse: Eca; Farbe: schwarz.



Art. Nr.	00.712.1323.1
EAN	4049088354120
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung	600 V / 1.000 V
Bemessungsstrom	20 A
Mechanische Codierung Code	ja

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Nennspannung U	1000 V
Nennspannung U0	600 V
Biegeradius, statisch	100 mm
Brandklasse	Eca
Leiterklasse	Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl	7
Ader-Isolation	PE
Schutzleiter	ja
Schirm	nein
Mantel-Material	PVC
Mantel-Farbe	schwarz
Flammwidrig	nach DIN EN 60332-1-2
Halogenfrei nach EN 60754-12	nein
Leitungs-Breite ca.	36,9 mm
Leitungs-Höhe ca.	6,3 mm
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Nennspannung U0	600 V
Nennspannung U	1000 V

Leiter-Nennquerschnitt Bus	1,5 mm²

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²

Werkstoff

Halogenfrei	nein
Brandlast	1,755 kWh/m